

3.45um 低功耗台式ICL-DFB可调谐连续光激光器 (台式光源)



产品描述:

3.45um-ICL-DFB激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,窄线宽,高功率,低功耗,能够满足气体传感测试,尤其对碳氢化合物和其他相关气体的测试具有重要意义。并且台式ICL-DFB激光器模块内部集成了驱动,温控模块,还可以用软件控制调谐激光器的温度和工作电流,能够让激光器稳定工作,保持测量数值的准确性。在激光器模块内部还加入了FPGA,方便对测量气体的浓度的处理。

产品特点:

- ☀ 连续波
- ☀ 单模光谱
- ☀ 可调光源
- ☀ 低功耗
- ☀ 优质光束
- ☀ 窄线宽
- ☀ 软件智能控制
- ☀ 结构体积较小

产品应用:

- ☀ TDLAS HCL和甲醛,甲烷等气体系统测量搭建
- ☀ 中红外系统光源
- ☀ 中红外器件分析

技术参数:

参数	单位	技术指标		
		最小值	典型值	最大值
		3.45um ICL-DFB		
激光输出功率	mW	0.5	5	8
峰值工作波长	um		3.45	
光谱宽度 (FWHM)	MHz		3	
输出边模抑制比 (SMSR)	dB		20	30
波长调谐范围	nm	6	10	25
波长温度系数	nm/°C		0.32	
波长电流系数	nm/mA		0.06	
输出功率稳定性 (8小时)	%		±1	±4
输出功率可调范围	%	0		100
工作电流	mA	40	80	140
阈值电流	mA	25	40	80
工作电压	V	7	9	12
芯片工作温度	°C	-20	10	40
存储温度	°C	15	20	65
规格尺寸	mm	340(L) × 240(W) × 100(H)		


技术指标说明:

- 1.输出功率可选;
- 2.峰值工作波长可选;
- 3.输出功率稳定性测试条件为25度, 开机预热30分钟后;
- 4.最大功耗是指极限工作条件下的整体功耗。







甲醛吸收谱:



HCL吸收谱:




系统搭建图:





控制软件:



订购信息:

MIR-ICL-W3450-3-DFB-05

中心波长:3450:3.45um

线宽:3:3MHz

输出功率:05:5mW

